

**Garant****eco bazinis laikiklis, Koto aukštis h: 20mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	273894 20
GTIN	4062406231538
Produktų klasė	21W

## Aprašymas

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136.

## Techninis aprašymas

Koto aukštis h	20 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	78 mm
Vidinis aušinimas	taip
peilio aukščiui $h_5$	32 mm
Spaustukas	279840 2
Fiksavimo varžtas	279815 14
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis

## Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 14	279815 14
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500