

Garant**GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: GL/10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264830 GL/10
GTIN	4062406231439
Produktų klasė	29D

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264866; 264870 ir 264874.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: GL

Pjovimo vieta: 16 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SCLCR

Tinkamos keičiamos plokštelės: CC.. 0602..

Posvyrio kampas: 95 laipsniai

Mažiausias pragražimo $\varnothing D_{\min}$: 20 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 11 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	15,4 mm
-----------------	---------

Posvyrio kampas	95 laipsniai
Serija	Master Mute
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SCLCR
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Pjovimo vieta	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Keičiamų plokštelių varžtas	269028 38
Sistema	GL
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	20 mm
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 38	269028 38
--	-----------