

Garant**GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: GL/11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264830 GL/11
GTIN	4062406231446
Produktų klasė	29D

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264866; 264870 ir 264874.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: GL

Pjovimo vieta: 16 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SDUCR

Tinkamos keičiamos plokštelės: DC.. 0702..

Posvyrio kampas: 93 laipsniai

Mažiausias pragražimo $\varnothing D_{\min}$: 20 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 11 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	16 mm
-----------------	-------

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	269028 38
Sistema	GL
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Pjovimo vieta	16 mm
Serija	Master Mute
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SDUCR
Posvyrio kampas	93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 38	269028 38
--	-----------