

Garant**GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: GL/11****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 264831 GL/11 |
| GTIN | 4062406231484 |
| Produktų klasė | 29D |

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264866; 264870 ir 264874.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: GL

Pjovimo vieta: 16 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SDUCL

Tinkamos keičiamos plokštelės: DC.. 0702..

Posvyrio kampas: 93 laipsniai

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 20 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 11 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-------|
| Darbinės dalies ilgis L_3 | 11 mm |
|-----------------------------|-------|

| | |
|--|-------------------------------------|
| Pjovimo vieta | 16 mm |
| Posvyrio kampas | 93 laipsniai |
| Sistema | GL |
| Serija | Master Mute |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. |
| Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | SDUCL |
| Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$ | 20 mm |
| Bendras ilgis L | 16 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtas | 269028 38 |
| Paskirtis | kairinė |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Modulinė ištekimo laikiklio galvutė |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 38 | 269028 38 |
|--|-----------|