

Garant**Kompaktiškas prispaudiklis, Iškyša A: 67mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370143 67
GTIN	4062406233143
Produktų klasė	31K

Aprašymas**Privalumai:**

- **Kompaktiška konstrukcija, nelimpa metalo drožlės ir nešvarumai.**
- **Aukščio skalė leidžia greitai nustatyti užspaudimo aukštį.**
- **Fiksuota užspaudimo lūpa. Užspaudimo lūpos adapteris pritvirtinamas naudojant magnetinius įdėklus.**
- **Paprastas montavimas dėl prispaudimo svirties.**

Apdirbama medžiaga:

korpusas ir prispaudimo svirtis iš grūdintojo plieno.

Tiekimo sudėtis:

Kompaktiškas spaustuvas, slankiojantis griovelių spraustukas 14 mm pločiui ir varžtas M12.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo lūpų rinkinys, Nr. 370148.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	105 Nm
Iškyša A	67 mm
maksimali užspaudimo jėga	12 kN

Ilgis l	95 mm
Plotis B	40 mm
Aukštis H	81 mm
Užveržimo aukštis S	0 - 100 mm
sriegiams M	M12
Produkto rūšis	Kompaktiškas prispaudiklis

Priedai

Užspaudimo lūpų komplektas, 3 vnt. Tipas 3	370148 3
Paaukštinimo pagrindas kompaktiškam prispaudikliui Aukštis H 80 mm	370146 80