



Pneumatinis gręžtuvas, Tipas: D2116RQ



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079051 D2116RQ
GTIN	7322590044060
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu \emptyset . Našių ir labai tylių gręžtuvų serija, pistoleto formos, gali pliene pragręžti kiaurymę iki 13 mm. Oro išleidimas per rankeną apsaugo, kad gręžimo drožlės nepakiltų į orą. Su greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu. Su perjungimo vožtuvu **dešininei / kairinei eigai** (naudoti kaip atsuktuvą arba sriegtuvą).

Tiekimo sudėtis:

Su **greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu**.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

maksimalus oro poreikis	600 l/min
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis \emptyset)	10 mm
Svoris	1 kg
Atiduodamoji galia	250 W
Darbinis triukšmas	82 dB(A)

maksimalus sūkių skaičius	0 - 2400 min ⁻¹
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 10 mm
Gamintojo pavadinimas	D2116RQ
Ilgis	211 mm
maksimali vibracija pagal EN	≤ 2,5 m/s ²
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Gręžtuvas