

**Garant****VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 15,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122765 15,5
GTIN	4045197399342
Produktų klasė	11E

**Aprašymas****Modelis:****Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas.**Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė**, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.**Pastaba:**Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!****Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 122716 arba 122726.****Techninis aprašymas**

Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,32 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	83 mm
Koto tolerancija	h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	15,5 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Bendras ilgis L	133 mm
Norma	DIN 6537
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	59,8 mm
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Modelis	6xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	85 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	28 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	35 m/min	S
Ketus (G)	tinka	70 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	tinka		