

HOLEX**Sriegpjovė HSS, MF: 12X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris 141070 12X1,5

GTIN 4062406233495

Produktų klasė 12K

Aprašymas**Modelis:**Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.****1 3/4 žingsnių įpjova.**

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1,5 mm

Išorinis Ø: 38 mm

Aukštis: 10 mm

Techninis aprašymas

Aukštis 10 mm

Žingsnis 1,5 mm

Sriegio dydis M12x1,5

Tolerancijos klasė DIN 13 6g

Išorinis Ø 38 mm

Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		