



Sriegpjovė, M: M14



Užsakymo data

Užsakymo numeris	140460 M14
GTIN	4062406233402
Produktų klasė	12K

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova. **≥M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **2 žingsnių įpjova. Pritrintas ir įzotintas paviršius**; priekinis pjovimo kampas apie 15°.

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 2 mm

Išorinis Ø: 38 mm

Aukštis: 14 mm

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Aukštis	14 mm
Sriegio dydis	M14
Išorinis Ø	38 mm
Žingsnis	2 mm

Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		