

HOLEX**Sriegpjovė HSS-E, MF: 12X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	141075 12X1
GTIN	4062406233716
Produktų klasė	12K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara forma su įpjova; **abiejose pusėse paviršinės įpjovos.**

2 žingsnių įpjova. Nugludintas ir įzotintas paviršius, priekinis pjovimo kampas apie 15°.

Nerūdijančiam ir itin tvirtam plienui.

Pjovimo kryptis: dešininis

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Išorinis Ø: 38 mm

Aukštis: 10 mm

Techninis aprašymas

Aukštis	10 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Išorinis Ø	38 mm
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai

Ašmenys	HSS E
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		