

Garant**Trumpasis grąžtas HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 6,1 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	113265 6,1
GTIN	4062406234843
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Tikslios kiaurymės dėl **žemo radialinio mušimo** ir **specialaus drožialaužių griovelių profilio**.
Viršūnės forma C nuo dydžio 2,4 mm.

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4xD) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	6,1 mm
Koto Ø D _s	6,1 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	21,9 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	31 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Norma	DIN 1897
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm/aps,
Smailas kampas	118 laipsniai
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Kotas	Cilindrinis kotas

Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS E
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	75 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	65 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	60 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	16 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	17 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	13 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	S
Ketus (G)	tinka	40 m/min	K
CuZn	tinka	50 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		