

Garant**Trumpasis grąžtas HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 8,6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	113265 8,6
GTIN	4062406235345
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Tikslios kiaurymės dėl žemo radialinio mušimo ir specialaus drožialaužių griovelių profilio. Viršūnės forma C nuo dydžio 2,4 mm.

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4xD) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C.$$

Techninis aprašymas

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	27,1 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,09 mm/aps,
Koto Ø D_s	8,6 mm
Norma	DIN 1897
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	84 mm
Smailas kampas	118 laipsniai
Užspaudimo griovelio ilgis c	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D_C	8,6 mm
Kotas	Cilindrinis kotas

Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS E
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	75 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	65 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	60 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	16 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	17 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	13 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	S
Ketus (G)	tinka	40 m/min	K
CuZn	tinka	50 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		