

Garant**Trumpasis grąžtas HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	113265 3
GTIN	4062406234225
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Tikslios kiaurymės dėl žemo radialinio mušimo ir specialaus drožialaužių griovelių profilio. Viršūnės forma C nuo dydžio 2,4 mm.

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4xD) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C.$$

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	16 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,02 mm/aps,
Bendras ilgis L	46 mm
Norma	DIN 1897
Koto Ø D _s	3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	3 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	11,5 mm
Kotas	Cilindrinis kotas

Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS E
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	75 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	65 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	60 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	16 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	17 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	13 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	S
Ketus (G)	tinka	40 m/min	K
CuZn	tinka	50 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		