

FLEX**Poliruoklis, Tipas: XCE10-8125****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077771 XCE10-8125
GTIN	4030293180550
Produktų klasė	03S

Aprašymas**Modelis:**

- **8 mm teigiama poliravimo pastūma, užtikrinanti aukštą abrazyvumą, nepaliekant hologramų.**
- **Sklandus veikimas dėl išlyginamojo mišinio.**
- **Puikiai tinka temperatūrai jautriems dažams dėl mažo paviršinio šilumos išsiskyrimo.**
- **Vibraciją slopinanti speciali kibi lėkštelė poliravimui.**
- **Plokščia krumpliaračio galvutė sumažina atstumą iki paviršiaus. Tai užtikrina saugų staklių valdymą bet kurioje padėtyje.**
- **Paėmimo rankena: ergonomiškos formos su SoftGrip.**
- **VR mikroprocesoriaus elektronika: pastovus sūkių skaičiaus reguliavimas ir išlaikymas naudojant tachometrinių generatorių, sklandus paleidimas, pakartotinio paleidimo blokadimas po srovės atjungimo, apsauga nuo perkrovos ir temperatūros stebėjimas**
- **Optimalus oro padavimas maksimaliam variklio ir pavarų aušinimo efektyvumui užtikrinti. Jokio erzinančio išmetamo oro vartotojui.**

Techninis aprašymas

Naudojama galia	1010 W
Svoris	2,6 kg
Gamintojo pavadinimas	XCE 10-8 125
Laido ilgis	4 m

Sūkių skaičiaus diapazonas	140 - 430 min ⁻¹
maksimalus poliravimo įrankio Ø	160 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Poliruoklis