

FLEX**Poliruoklis, Tipas: PE14-118****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077771 PE14-118
GTIN	4030293166806
Produktų klasė	03S

Aprašymas**Modelis:**

- **Mikroprocesoriaus elektronika: išankstinis sūkių skaičiaus pasirinkimas, sūkių skaičiaus valdymas naudojant tachometrinį generatorių, apsauga nuo perkrovos, užraktas nuo nepageidaujamo paleidimo ir temperatūros stebėjimas.**
- **Galingas 1400 vatų variklis su našiu ventiliatoriumi optimaliam aušinimui.**
- **Plokščia krumpliaračio galvutė sumažina atstumą iki paviršiaus. Tai užtikrina saugų staklių valdymą bet kurioje padėtyje.**
- **Paėmimo rankena: ergonomiškos formos su SoftGrip.**
- **Dujų jungiklis lėtam ir patikimam startui (pradinės apsukos 1 (250/min)) ir užraktas ilgalaikiam veikimui.**
- **Optimalus oro padavimas maksimaliam variklio ir pavarų aušinimo efektyvumui užtikrinti. Jokio erzinančio išmetamo oro vartotojui.**
- **Su guminiu paviršiumi saugiam laikymui**

Paskirtis:

Specialiai dideliems horizontaliems ir vertikaliesiems paviršiams apdirbti. Skirta automobilių, laivybos ir aviacijos sektoriams. Poliruotas ypač mažomis apsukomis ir dideliu sukimo momentu, pvz., skirtas šilumai jautriems paviršiams.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	PE 14-1 180
Svoris	2,3 kg
Naudojama galia	1400 W
Sūkių skaičiaus diapazonas	250 - 1380 min ⁻¹
Plotis	117 mm
Laido ilgis	4 m
Įrankio tvirtinimo laikiklis	M 14
Ilgis	405 mm
maksimalus poliravimo įrankio Ø	250 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Poliruoklis