

Garant**VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA H7, TiAlN, Ø DC: 3,98mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122790 3,98
GTIN	4045197058997
Produktų klasė	11E

Aprašymas**Modelis:**

Gręžimas ir plėtimas tos pačios operacijos metu. Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Kiaurymės tikslumą užtikrina **4 kreipiančiosios briaunos.**

Privalumai:

Be papildomo plėtimo **pasiekama tolerancija H7.**

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB:** užsakyti **Nr. 122790 + 129100HB.**

Forma **HE:** užsakyti **Nr. 122790 + 129100HE.**

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

VHM HPC montavimo grąžtai, skirti aliuminiu apdirbti, tiekiami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Užspaudimo griovelio ilgis c	36 mm
Nominalusis Ø D _c	3,98 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	74 mm
Norma	DIN 6537

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	30,1 mm
Tolerancija	H7
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	6×D
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	85 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE