

**Garant****Akumuliatorinis LED šviestuvas, Tipas: 2000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081444 2000
GTIN	4062406232887
Produktų klasė	01A

**Aprašymas****Modelis:**

LED akumuliatorinis šviestuvas su tvirtu aliuminio korpusu kasdieniam naudojimui sudėtingomis sąlygomis.

- **Našus COB LED modulis.**
- **Pritemdoma 5 lygiais 10 - 100 %.**
- **Praktiškas baterijos būsenos stebėjimas tiesiogiai ant šviestuvo dėl LED rodmens.**
- **Stovas su integruota 10 mm kiauryme montavimui ant einamų stovų.**

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su USB įkrovimo laidu ir kištukiniu maitinimo bloku.

**Techninis aprašymas**

ATEX zona	Nėra
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai

IP apsaugos klasė	IP 67
Akumulatoriaus įtampa	7,3 V
Švietimo trukmė	2 - 20 h
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Bendras aukštis	163 mm
Bendras ilgis	163 mm
Bendras plotis	63 mm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis	1
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
Svoris	790 g
Šviesos srautas	200 - 2000 lm
Produkto rūšis	Lempa

## Priedai

Akumuliatorinių prožektorių atsarginės dalys Tipas 3	081434 3
Akumuliatorinių prožektorių atsarginės dalys Tipas 4	081434 4
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus talpa 4000 mAh	081431 4000
USB įkroviklis Tipas CABLE	081455 CABLE
USB įkroviklis Tipas CHARGER	081455 CHARGER
Atsarginis lęšis su sandarinimo elementu. Tipas 1	081454 1