

**Garant****LED šviestuvas su baterija, Tipas: 3000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081445 3000
GTIN	4062406232894
Produktų klasė	01A

**Aprašymas****Modelis:**

LED šviestuvas su baterija ir tvirtu aliuminio korpusu kasdieniam naudojimui sudėtingomis sąlygomis.

- **Našus COB LED modulis.**
- **Pritemdoma 5 lygiais 10 - 100 %.**
- **Praktiškas baterijos būsenos stebėjimas tiesiogiai ant šviestuvo dėl LED rodmenis.**
- **Stovas su integruota 10 mm kiauryme montavimui ant einamų stovų.**

Lanksčiai panaudojamas. Galima naudoti su akumuliatoriumi arba be jo.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su įkrovikliu

**Techninis aprašymas**

Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija

Svoris	1720 g
Akumulatoriaus talpa	4,4 Ah
Bendras ilgis	234 mm
Švietimo trukmė	1 - 14 h
Bendras aukštis	233 mm
Šviesos srautas	400 - 4000 lm
Akumuliatorių kiekis	1
Apšvietimo priemonės	LED modulis
IP apsaugos klasė	IP 67
Bendras plotis	88 mm
Akumulatoriaus įtampa	11,1 V
ATEX zona	Nėra
Produkto rūšis	Lempa

## Priedai

Akumuliatorinių prožektorių atsarginės dalys Tipas 7	081434 7
Akumuliatorinių prožektorių atsarginės dalys Tipas 5	081434 5
Įkroviklis Tipas CHARGER	081456 CHARGER
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus talpa 4400 mAh	081431 4400
Atsarginis lęšis su sandarinimo elementu. Tipas 2	081454 2
Akumuliatorinių prožektorių atsarginės dalys Tipas 6	081434 6