

**Garant****Akumulatorinis LED šviestuvas, Tipas: 200****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081441 200
GTIN	4062406232900
Produktų klasė	01A

**Aprašymas****Modelis:**

Plonas, tvirtas LED akumulatorinis darbo šviestuvas universaliam naudojimui. Praktiškas baterijos būsenos stebėjimas tiesiogiai ant šviestuvo dėl LED rodmens.

- **Tolygiai pritemdoma 10 - 100 %.**
- **Integruota taškinio apšvietimo funkcija.**
- **Lanksčiai panaudojama dėl 180° palenkiamo magnetinio stovo bei užverčiamo ir pasukamo kablo.**

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su USB-C įkrovimo laidu ir kištukiniu maitinimo bloku.

**Pastaba:**

Montavimui ant Easyfix perforuotų sienelių, bazinę plokštę 955820 dyd. 2 užsakyti papildomai.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis	200 mm
---------------	--------

Akumuliatorių kiekis	1
Svoris	157 g
Šviesos srautas	20 - 200 lm
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
IP apsaugos klasė	IP 65
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
ATEX zona	Nėra
Bendras plotis	39 mm
Akumuliatoriaus talpa	1,2 Ah
Švietimo trukmė	2 - 20 h
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas

## Priedai

USB įkroviklis Tipas CABLE	081432 CABLE
Akumuliatorinių prožektorių atsarginės dalys Tipas 1	081434 1
Ličio jonų akumuliatorius Akumuliatoriaus talpa 1200 mAh	081431 1200
USB įkroviklis Tipas CHARGER	081432 CHARGER