

Garant**Akumuliatorinis LED šviestuvas, Tipas: 500****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

081442 500

GTIN

4062406236113

Produktų klasė

01A

Aprašymas**Modelis:**

Plonas, tvirtas LED akumuliatorinis darbo šviestuvas universaliam naudojimui. Praktiškas baterijos būsenos stebėjimas tiesiogiai ant šviestuvo dėl LED rodmens.

- **Tolygiai pritemdoma 10 - 100 %.**
- **Integruota taškinio apšvietimo funkcija.**
- **Lanksčiai panaudojama dėl 180° palenkiamo magnetinio stovo bei užverčiamo ir pasukamo kablo.**

Įkrovimo stotelė suderinama su GARANT easyFix sistema. Nesudėtinga įkrauti ir visuomet lengva paimiti.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su USB-C įkrovimo laidu ir kištukiniu maitinimo bloku.

Pastaba:

Montavimui ant Easyfix perforuotų sienelių, bazinę plokštę 955820 dyd. 2 užsakyti papildomai.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 65
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Bendras plotis	47 mm
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Šviesos srautas	50 - 500 lm
Švietimo trukmė	2 - 20 h
Akumuliatoriaus talpa	3 Ah
Svoris	257 g
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Bendras ilgis	230 mm
ATEX zona	Nėra
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas

Priedai

USB įkroviklis Tipas CABLE	081432 CABLE
Ličio jonų akumuliatorius Akumuliatoriaus talpa 3000 mAh	081431 3000
USB įkroviklis Tipas CHARGER	081432 CHARGER
Akumuliatorinių prožektorių atsarginės dalys Tipas 2	081434 2
Įkroviklis Easy Fix Tipas 500	081453 500