

HOLEX**Mikrometras su gylio matavimo paviršiais ir nesisukančiu sukliu, Matavimo ribos: 50-75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	423005 50-75
GTIN	4062406237776
Produktų klasė	42B

Aprašymas**Modelis:**

Su dideliais, grūdintais matavimo diskais. Kaldintas ir dažytas rėmas.
Modelis su nesisukančiu sukliu.

Paskirtis:

Nuo modulio 0,8 cilindrinų ir sraigtnių krumpliaračių krumplių pločio matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo plokštumų lygiagretumas	5 μ m
Matavimo disko \varnothing	19,5 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	B2
Kalibravimas	B1
Kalibravimas	B2
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Sraigto \varnothing	8 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm

Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 75 mm
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkKS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 50 mm	421100 50
----------------------------	-----------