



Mikrometras su gylio matavimo paviršiais ir nesisukančiu sukliu, Matavimo ribos: 75-100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	423005 75-100
GTIN	4062406237783
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Su dideliais, grūdintais matavimo diskais. Kaldintas ir dažytas rėmas.
Modelis su nesisukančiu sukliu.

Paskirtis:

Nuo modulio 0,8 cilindrinų ir sraigtnių krumpliaračių krumplių pločio matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo disko Ø	19,5 mm
Kalibravimas	B2
Kalibravimas	B1
Kalibravimas	B2
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Matavimo plokštumų lygiagretumas	5 µm

Sraigto Ø	8 mm
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 75 mm	421100 75
----------------------------	-----------