



## Mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	420430 0-25
GTIN	4062406237509
Produktų klasė	42B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifotos.** Grūdintos, šlifotos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Atskaitos būgnas dengtas matiniu chromu. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

**Su kombinuotu frikciniu mechanizmu valdymui viena ranka bei valdymui stovelyje.**

#### Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Kalibravimas	B1
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo būgno Ø	20,5 mm
Sraigto Ø	6,5 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Norma	DIN 863
Terkšlė	taip
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100
Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25