



## Mikrometras, Matavimo ribos: 25-50mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	420430 25-50
GTIN	4062406237714
Produktų klasė	42B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.** Grūdintos, šlifuotos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Atskaitos būgnas dengtas matiniu chromu. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

**Su kombinuotu frikcinio mechanizmu valdymui viena ranka bei valdymui stovelyje.**

#### Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

### Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Kalibravimas	B2
Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 50 mm
Matavimo būgno Ø	20,5 mm
Sraigto Ø	6,5 mm
Norma	DIN 863
Terkšlė	taip
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

DAkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100

## Priedai

Etalonas Visas ilgis 25 mm	421100 25
----------------------------	-----------