



Mikrometras, Matavimo ribos: 50-75mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	420430 50-75
GTIN	4062406237721
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifotos. Grūdintos, šlifotos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Atskaitos būgnas dengtas matiniu chromu. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

Su kombinuotu frikcinium mechanizmu valdymui viena ranka bei valdymui stovelyje.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Kalibravimas	B2
Matavimo būgno \emptyset	20,5 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Sraigto \emptyset	6,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 75 mm
Norma	DIN 863
Terkšlė	taip
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 50 mm	421100 50
----------------------------	-----------