



Mikrometras, Matavimo ribos: 75-100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	420430 75-100
GTIN	4062406237738
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Grūdintos, šlifuotos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Atskaitos būgnas dengtas matiniu chromu. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

Su kombinuotu frikcinio mechanizmu valdymui viena ranka bei valdymui stovelyje.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Kalibravimas	B2
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo būgno Ø	20,5 mm
Sraigto Ø	6,5 mm
Norma	DIN 863
Terkšlė	taip
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 75 mm	421100 75
----------------------------	-----------