

HOLEX**Mikrometras su gylio matavimo paviršiais ir nesisukančiu sukliu, Matavimo ribos: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	423005 0-25
GTIN	4062406237752
Produktų klasė	42B

Aprašymas**Modelis:**

Su dideliais, grūdintais matavimo diskais. Kaldintas ir dažytas rėmas.
Modelis su nesisukančiu sukliu.

Paskirtis:

Nuo modulio 0,8 cilindrinų ir sraigtnių krumpliaračių krumplių pločio matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo disko \varnothing	19,5 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	B1
Sraigto \varnothing	8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Matavimo plokštumų lygiagretumas	5 μ m
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Norma	DIN 863

Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25
DAkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100