



Mikrometras su gylio matavimo paviršiais ir nesisukančiu sukliu, Matavimo ribos: 25-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	423005 25-50
GTIN	4062406237769
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Su dideliais, grūdintais matavimo diskais. Kaldintas ir dažytas rėmas.
Modelis su nesisukančiu sukliu.

Paskirtis:

Nuo modulio 0,8 cilindrinų ir sraigtnių krumpliaračių krumplių pločio matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo plokštumų lygiagretumas	5 μ m
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Kalibravimas	B2
Kalibravimas	B1
Kalibravimas	B2
Matavimo disko \varnothing	19,5 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Sraigto \varnothing	8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 50 mm

Sraigto žingsnis	0,5 mm
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 25 mm	421100 25
----------------------------	-----------