

**Garant**
**Sriegpjovė, G: G1.1/2**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142050 G1.1/2
GTIN	4062406235987
Produktų klasė	11K

**Aprašymas**
**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

**Paskirtis:**

**Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1.**

Norma: EN 24231

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio Ø: 47,8 mm

Išorinis Ø: 90 mm

Aukštis: 22 mm

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø	90 mm
Vijų skaičius colyje	11
Pjovimo kryptis	dešininis
Tolerancijos klasė	A

Sriegio dydis	G1.1/2
Sriegio Ø	47,8 mm
Aukštis	22 mm
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 24231
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		