

**Garant****Sriegpjovė, G: G2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142050 G2
GTIN	4062406235994
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

**Paskirtis:**

**Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1.**

Norma: EN 24231

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio Ø: 59,6 mm

Išorinis Ø: 105 mm

Aukštis: 22 mm

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø	105 mm
Vijų skaičius colyje	11
Sriegio dydis	G2
Pjovimo kryptis	dešininis

Aukštis	22 mm
Sriegio Ø	59,6 mm
Tolerancijos klasė	A
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 24231
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		