

Garant
**Pjovimo plokštelė stačiakampio profilio dešin., Ø Dmin griovelio D1/ D2:
8/12mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	274054 8/12
GTIN	4062406236007
Produktų klasė	21L

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimu ir papildomu laisvųjų plokštumų aušinimu.

Dėmesio:

Užsakymo dydis = minimalus griovelio Ø.

Taip pat galimi ir didesni griovelio Ø nedarant jokių pakeitimų.

$D_1 = D_{\min}$ Vidinis Ø.

$D_2 = D_{\min}$ Išorinis Ø.

L modelis su didesnio gylio $t_{\max}$.

Techninis aprašymas

Atstumas tarp viršūnės ir centro L_3	1,7 mm
Pastūma f	0,01 - 0,03 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{\max}$.	15 mm
Pjovimo plotis w	2 mm
Bendras ilgis L	64 mm
Koto Ø D_s	6 mm
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	50 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	90 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	70 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	45 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	45 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	25 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	55 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	50 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		