

Garant**Vamzdinės replės su fiksuojamu tiksliu nustatymu, juodos, Visas ilgis: 250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	706001 250
GTIN	4062406238988
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Perdurtas lankstas su apsauga nuo suspaudimo, kad nesusižalotumėte. **Fiksavimo galimybė** spaudžiant spyruoklinį mygtuką, kuris taip pat leidžia greitai sureguliuoti ruošinį. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, susispaudžiančiomis savaime. Papildomi priešpriešiniai dantys žiočių gale, kad būtų tvirtesnis sukibimas. Paviršius padengtas manganu ir fosfatu, žiaunos poliruotos. Ergonomiškai suformuotos kojelės su neslidžiu plastikiniu apvalkalu.

Standartas:**DIN ISO 8976****Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampuojant.

Techninis aprašymas

Šešiabriaunio užveržimo ribos	46 mm
visas ilgis	250 mm
Fiksavimo padėčių kiekis	25
Vamzdžių suspaudimo tarpas	2 in
Paviršius	padengtas manganu ir fosfatu, žiaunos poliruotos
Norma	DIN ISO 8976
Žiaunų modelis	su įpjautomis, dantytomis žiaunomis
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

nekibirkščiuojantis	ne
Greitas reguliavimas	taip
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius	taip
Užsifiksavimas	taip
Apsauginis fiksatorius	taip
Produkto rūšis	Vamzdinės replės