

Garant**Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, siauros, KW, Visas ilgis: 130mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	726682 130
GTIN	4062406239220
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Profesionalios lengvai kerpančios žnyplės. Abi replių dalys tiksliai sujungtos kruopščiai apdirbtomis kiaurymėmis ir šlifuotais paviršiais ir tai užtikrina tikslų pjūvį. Su atidaranciomis spyruoklėmis ir ergonomiškos formos rankenomis saugiam ir patogiam naudojimui. **2K rankenų apvalkalai** iš antistatinės medžiagos. **Tinka ESD.**

Apdirbama medžiaga:

Iš anglinio plieno (C70), pagamintos tiksliojo šampavimo būdu, apdorotos šiluminiu būdu, fosfatuotos.

Techninis aprašymas

Kerpa varinę vielą iki Ø	0,8 mm
visas ilgis	130 mm
Pjovimo briaunos ilgis	8 mm
Galvutės plotis	9,5 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Medžiaga	Anglinis plienas (C70)
Paviršius	fosfatuotas, neatspindintis šviesos
Produkto pavadinimo požymis	KW

Su atidarymo spyruokle

taip

Produkto rūšis

pjaunančios žnyplės