

Garant

Diskinės / atpjovimo frezos su sriegiu HSS plotis ap= 1,5 mm, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/4mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218415 63/4
GTIN	4062406238582
Produktų klasė	21P

Aprašymas**Modelis:**

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tiksliai, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku**.

Specialiai darbui giliose ertmėse.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių Ø D nesiekia 200 mm.

HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ø D ₂	29 mm

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XC.. 1113
Tvirtinimo sriegis M	M16
maksimalus įpjovos gylis a _{e maks.}	15,75 mm
Bendras ilgis L _{viso} kai a _p 2,2 mm	40 mm
Bendras ilgis L _{viso} kai a _p 1,5 mm	33,4 mm
Plotis a _p	1,5 mm
Koto tipas	su sriegiu
Ašmenys	Plienas
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Diskinė freza