

**Garant**

**Diskinės / atplovimo frezos su sriegiu Plienas, plotis  $a_p= 1,5$  mm,  $\varnothing$  D: 50/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218416 50/4
GTIN	4062406238599
Produktų klasė	21P

**Aprašymas****Modelis:**

Produktyvios atplovimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tikslu, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku**.

Specialiai darbui giliose ertmėse.

**Paskirtis:**

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

**Dėmesio:**

Raktą plokštėlės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

Galima įsigyti diskines / atplovimo frezas, kurių  $\varnothing$  D nesiekia 200 mm.

HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

**Techninis aprašymas**

maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{maks}}$ .	12,75 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ kai $a_p$ 2,2 mm	32 mm
Tvirtinimo sriegis M	M12

Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub> kai a <sub>p</sub> 1,5 mm	31,4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XC.. 1119
Plotis a <sub>p</sub>	1,5 mm
Koto tipas	su sriegiu
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Diskinė freza