

Garant**Diskinės / atplovimo frezos su sriegiu HSS plotis ap= 2,2 mm, Ø D: 50/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218417 50/4
GTIN	4062406239411
Produktų klasė	21P

Aprašymas**Modelis:**

Produktyvios atplovimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tiksliu, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku**.

Specialiai darbui giliose ertmėse.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Dėmesio:

Raktą plokštėlės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines / atplovimo frezas, kurių Ø D nesiekia 200 mm.

HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
Tvirtinimo sriegis M	M12

Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 2,2 mm	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	12,75 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XC.. 1119
Plotis a_p	1,5 mm
Koto tipas	su sriegiu
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Diskinė freza