

**Garant**

**Diskinės / atpjovimo frezos su sriegiu Plienas, plotis  $a_p= 2,2$  mm,  $\varnothing D$ : 63/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218418 63/4
GTIN	4062406239442
Produktų klasė	21P

**Aprašymas****Modelis:**

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tiksliai, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku**.

Specialiai darbui giliose ertmėse.

**Paskirtis:**

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių  $\varnothing D$  nesiekia 200 mm.

HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tvirtinimo sriegis M	M16
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ kai $a_p 2,2$ mm	40 mm

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ kai $a_p$ 1,5 mm	33,4 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XC.. 1119
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	15,75 mm
Plotis $a_p$	2,2 mm
Koto tipas	su sriegiu
Ašmenys	Plienas
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Diskinė freza