

Garant

**Diskinės / atpjovimo frezos su sriegiu Plienai, plotis ap= 2,2 mm, Ø D:
50/4mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	218418 50/4
GTIN	4062406239435
Produktų klasė	21P

Aprašymas

Modelis:

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tiksliai, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku**.

Specialiai darbui giliose ertmėse.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių Ø D nesiekia 200 mm.

HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

Techninis aprašymas

Ø D ₁ h6	12,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XC.. 1119
Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm

Tvirtinimo sriegis M	M12
Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
maksimalus pjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	12,75 mm
Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 2,2 mm	32 mm
Plotis a_p	2,2 mm
Koto tipas	su sriegiu
Ašmenys	Plienas
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Diskinė freza