

Garant

Ruošinio pratrauktuvas, Ruošiniui, kurio maks. Ø: 65mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319711 65
GTIN	4062406239169
Produktų klasė	31V

Aprašymas

Modelis:

- Naujoviška ruošinio pratraukiklio koncepcija – galima sugriebti tiek iš šono, tiek iš priekio.
- Įgalinamas automatinis valdymas staklėse arba programos vykdymas su hidrauliniu griebtuvu įjungiant aušinimo skysčio slėgį (3 – 50 bar).
- Kokybiški komponentai: anoduotas aliuminio korpusas, patvarūs komponentai iš grūdintojo plieno, šlifuoti bei arba rupiai apdirbti.
- Unikalus mechanizmas, turintis dvigubą rutulinę kreipiančiąją arba veikiantis dviejų stūmoklių principu, taip užtikrinant maksimalų atsparumą dilimui ir didelį ruošinio svorį (traukiant 26 kg, stumiant 16 kg).

Privalumai:

- Jokių įbrėžimų ant detalių (taip pat ir gatavų detalių sugriebimo metu).
- Sugriebimas iš šono – galima perkelti ant tekinimo griebtuvo.
- Didelių svorių judėjimas.
- Itin lankstu – Su įvairiais prisukamais adapteriais griebtuvą galima naudoti tiek VDI, tiek BMT rvolverinėse galvutėse. Kumštelių jungtis 1/16 colio × 90°, taip pat galima naudoti standartinius uždedamus kumštelius. (BMT tik ištekinimo peilio laikikliui)
- Slėgį ir laikymo jėgą galima iš dalies reguliuoti (75 – 100 %).
- Reikalauja ypatinga mažai priežiūros.

Paskirtis:

Juostos tvirtinimas staklėse, pvz., staklėms be strypų krautuvo. Galimas automatinis gatavų detalių išėmimas ir perkėlimas iš pagrindinio į priešingą suklį. Užspaudimo diapazonas (su kumšteliais Nr. 319718) 8 – 65 mm.

Priedai pasirinktinai:

Adapteriai Nr. 319713; 319714; 319716, uždedami kumšteliai Nr. 319718.

Pastaba:

Programavimo nurodymus rasite naudojimo instrukcijoje.

Techninis aprašymas

Ilgis	90 mm
Plotis	46 mm
Aukštis	85,6 mm
Produkto rūšis	Ruošinio pratrauktuvus

Priedai

Uždedami kumšteliai ruošinio pratrauktuvui Užspaudimo ribos ALU mm	319718 ALU
Uždedami kumšteliai ruošinio pratrauktuvui Užspaudimo ribos 20-45 mm	319718 20-45
VDI adapteris strypiniam griebtuvui Tipas 40	319714 40
VDI lenktas adapteris ruošinio pratrauktuvui Tipas 40-A	319716 40-A
VDI lenktas adapteris ruošinio pratrauktuvui Tipas 30-A	319716 30-A
Ruošinio pratrauktuvo adapteris Koto Ø D1 32 mm	319713 32
Uždedami kumšteliai ruošinio pratrauktuvui Užspaudimo ribos 8-20 mm	319718 8-20
VDI adapteris strypiniam griebtuvui Tipas 30	319714 30
Uždedami kumšteliai ruošinio pratrauktuvui Užspaudimo ribos 45-65 mm	319718 45-65