

**Garant**
**VC.T 160404, Rūšis: HB730-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	261458 HB730-1
GTIN	4062406239480
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

VC.T 160404 HB730-1 Kietlydinys: HB730-1

Drožlialaužis: XUM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,4 - 4 mm

Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 25 - 175 m/min

### Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	25 - 175 m/min
Kietlydinys	HB730-1
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma $f$	0,15 - 0,25 mm/aps,
Danga	Nano-PVD

Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Drožlialaužis	XUM
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui