

Garant**DC.T 070202, Rūšis: HB730-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260449 HB730-1
GTIN	4062406239473
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 070202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 3,3 mm
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Kietlydinys	HB730-1
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	35 - 230 m/min
Danga	Nano-PVD
Drožlialaužis	XUM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	UNI
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui