


**Garant****CNMG 120404, Rūšis: HB730-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	250156 HB730-1
GTIN	4062406239459
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

### Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB730-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 6 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Danga	Nano-PVD
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	35 - 230 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Drožlialaužis	XUM
Pastūma f	0,2 - 0,6 mm/aps,
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui