


Garant**CC. T 09T304, Rūšis: HB730-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260150 HB730-1
GTIN	4062406239466
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 09T304 HB730-1 Kietlydinys: HB730-1

Drožlialaužis: XUM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,8 - 2 mmPastūma f : 0,15 - 0,35 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 35 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	XUM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	35 - 230 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnasis apdirbimas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Kietlydinys	HB730-1

Pjūvio gylis a_p	0,8 - 2 mm
Danga	Nano-PVD
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	UNI
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui