

**Garant****Sriegpjovės laikiklis su ilgio kompensavimu VDI, Koto Ø D1: 30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319793 30
GTIN	4062406239848
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

VDI kotas.

Tvirtas laikiklis, visos plokštumos grūdintos ir šlifautos. Ilgio kompensavimas tempiant ir spaudžiant išorinių sriegių gamybai. Standartinių DIN sriegpjovių laikiklis (apvalus modelis).

**Privalumai:**

- **Modulinės sistemos dėka sumažinamos išlaidos.**
- **Visi keičiami antgaliai tinka baziniam laikikliui.**
- **Centrinis aušinimas.**
- **Tikslūs net ir ilgi sriegiai.**
- **Aukšta sriegių kokybė.**

**Paskirtis:**

Išorinių sriegių tvirtinimas sriegpjove. Naudojama pirmiausia tekinimo staklėse, bet taip pat tinka ir frezavimo staklėms.

**Priedai pasirinktinai:**

Su sriegpjovės adapteriu Nr. 319795.

**Techninis aprašymas**

Ilgio kompensacija tempiant	12 mm
Ilgis L	71 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	4 mm

Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 30
VDI dydis	30
Ø D <sub>2</sub>	70 mm
Ø D <sub>1</sub>	30 mm
Produkto rūšis	Sriegpjovės laikiklis

## Priedai

Sriegpjovės adapterisKeičiama galvutė Sriegiams M10	319795 M10
Sriegpjovės adapterisKeičiama galvutė Sriegiams M12-M14	319795 M12-M14
Sriegpjovės adapterisKeičiama galvutė Sriegiams M3-M6	319795 M3-M6
Sriegpjovės adapterisKeičiama galvutė Sriegiams M7-M9	319795 M7-M9