

Garant**Sriegpjovės laikiklis su ilgio kompensavimu cilindrinis, Koto Ø D1: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319790 25
GTIN	4062406239831
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Cilindrinis kotas.

Tvirtas laikiklis, visos plokštumos grūdintos ir šlifotos. Ilgio kompensavimas tempiant ir spaudžiant išorinių sriegių gamybai. Standartinių DIN sriegpjovių laikiklis (apvalus modelis).

Privalumai:

- **Modulinės sistemos dėka sumažinamos išlaidos.**
- **Visi keičiami antgaliai tinka baziniam laikikliui.**
- **Tikslūs net ir ilgi sriegiai.**
- **Aukšta sriegių kokybė.**

Paskirtis:

Išorinių sriegių tvirtinimas sriegpjove. Naudojama pirmiausia tekinimo staklėse, bet taip pat tinka ir frezavimo staklėms.

Priedai pasirinktinai:

Su sriegpjovės adapteriu Nr. 319795.

Techninis aprašymas

Ilgis L	47,2 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	4 mm
Ilgio kompensacija tempiant	12 mm

Ø D ₂	71 mm
Ø D ₁	25 mm
Produkto rūšis	Sriegpjovės laikiklis

Priedai

Sriegpjovės adapterisKeičiama galvutė Sriegiams M7-M9	319795 M7-M9
Sriegpjovės adapterisKeičiama galvutė Sriegiams M3-M6	319795 M3-M6
Sriegpjovės adapterisKeičiama galvutė Sriegiams M10	319795 M10
Sriegpjovės adapterisKeičiama galvutė Sriegiams M12-M14	319795 M12-M14