

HOLEX**Slankmatis su ypač ilgais matavimo antgaliais, Matavimo diapazonas: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415188 800
GTIN	4062406239503
Produktų klasė	41Z

Aprašymas**Modelis:**

Nonijaus skalė matinė, chromuota. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifotos. **Ilgos matavimo žiaunos, skirtos matuoti didelėms detalėms ir detalių Ø.** Su tiksliu reguliavimu. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams.

Su **itin ilgomis žiaunomis**, be tikslaus priedimo.

Techninis aprašymas

Antgalių ilgis	300 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Kalibravimas	A1
Pakuotė	tvirta dėžė
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Leistina paklaida	0,17 mm
Svoris	3,5 kg
Padalos vertė	0,05 mm
Padalos vertė	1/20 mm

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 800 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000