



VDI atpjovimo peilio laikiklis, peilio aukštis 26, Koto Ø d1: 40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319148 40
GTIN	2050002040014
Produktų klasė	33E

Aprašymas

Modelis:

Skirta naudoti visomis CNC tekinimo staklėmis DMG Gildemeister CTX su Sauter revolverine galvute.

- **Dvigubi dantys ant VDI koto, naudojami kairėje arba dešinėje.**
- **Su rutuline viršūne optimaliam pjovimo briaunų aušinimui.**
- **Pjovimo peilio tvirtinimas naudojant juostelę.**
- **Aukščio reguliavimas ± 1 mm**

Paskirtis:

Tinka įvairių gamintojų pjovimo peilių tvirtinimui.

Tinka:

DMG Gildemeister CTX.

Pastaba:

Dyd. 30-UEK ir 40-UEK kaip ilgesnės versijos.

Techninis aprašymas

Plotis B ₁	35 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
L ₁	88,5 mm

Duomenų lapai

Aukštis H	100 mm
Plotis B ₂	60 mm
Plotis B ₃	48 mm
Produkto rūšis	VDI atpjovimo įrankio laikiklis