

**HOLEX****Lenktos suspaudimo replės, Visas ilgis: 185mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	708381 185
GTIN	4062406240349
Produktų klasė	72B

**Aprašymas****Modelis:**

Ilgos, plonos žiaunos, 70° lenktos. Vidinė pusė dantyta, galinėje žiaunų dalyje nedantyta sritis, skirta suspausti žarnoms. Speciali galvutės forma užtikrina tai, kad suspaudimo padėtyje replių kojelės netrukdo darbo sričiai.

**Paskirtis:**

Laikyti ir sugriebti itin siaurose ir neprieinamose vietose, kai replių kojelės netrukdo darbo sričiai.

**Apdirbama medžiaga:**

Žiaunos iš pagerintos kokybės plieno.

**Atsarginė dalis:**

Atsarginė spyruoklė Nr. 708301 dyd. 7.

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	185 mm
Užveržimo tarpas	60 mm
Galvutės aukštis	120 mm
Žiaunų ilgis (dantyta sritis)	60 mm
Produkto rūšis	Suspaudimo replės

## Priedai

Spyruoklė Tipas 7

708301 7