

**HOLEX****Suspaudimo replės vamzdžiams suvirinti, Visas ilgis: 280mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	709501 280
GTIN	4062406241070
Produktų klasė	72B

**Aprašymas****Modelis:**

U formos sugriebimo replės, viršutinės žiaunos prizmės formos, todėl vamzdžiai tvirtai suspaudžiami trijuose taškuose. Tvirtas spyruoklių plieno replių korpusas. Replės padengtos nikeliu.

**Paskirtis:**

Suspaudimui per centrą, kai suvirinami vamzdžiai ar apvalūs strypai.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plieno žiaunos.

**Atsarginė dalis:**

Atsarginė spyruoklė Nr. 708301 dyd. 10.

**Techninis aprašymas**

Vamzdžių suspaudimo tarpas	2/5 – 2,3/4 in
Vamzdžių suspaudimo tarpas	10 - 70 mm
visas ilgis	280 mm
Suspaudimo ribos a	90 mm
viršutinė žiauna	prizmės formos
Žiaunų modelis	U forma - prizmės formos
Danga	suėmimui trijuose taškuose
Replių medžiaga	Spyruoklinis plienas

Žiaunų medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	nikeliuotas
Produkto rūšis	Suspaudimo replės

---

## Priedai

Spyruoklė Tipas 10	708301 10
--------------------	-----------