

**Garant****Tvirtas, lankstus šlifavimo audinys (A), 230×280 mm, Grūdėtumas: 60**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	556790 60
GTIN	4045197807748
Produktų klasė	51E

## Aprašymas

### Modelis:

Tankaus audimo, tvirtas ir **labai lankstus** medvilninis audinys (atsparus alyvai ir naftos produktams) su tolygiai paskirstytais dirbtine derva sutvirtintais **korundo grūdeliais (A)**. Idealiai prisitaiko prie detalės formų. **Nesivelia, labai gerai šlifuoja ir labai patvarus**. Lapelio dydis 230×280 mm.

**Tvirtas ir lankstus šlifavimo audinys** (atsparus tepalams bei naftos produktams). Puikiai prisitaiko prie detalės geometrijos. Nesivelia, gerai šlifuoja ir yra patvarus.

### Paskirtis:

Universaliam naudojimui, geriausiai tinka šlifuojant rankiniu būdu (gumines šlifavimo kaladėles žr. Nr. 557600).

## Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	rupus
Grūdėtumas	60
Šlifavimo priemonės	Korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Šlifavimo lapo plotis	280 mm
Šlifavimo lapo ilgis	230 mm
Produkto pavadinimo požymis	230×280 mm

Produkto rūšis

Abrazyvus audinys

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		

**Priedai**

Plieninis galąstuvas	556950
Guminė šlifavimo kaladėlė	557600